

**PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm, Lățimea lamei: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	675300 4
GTIN	7610733211579
Clasa articolului	63E

**Descriere****Execuție:**

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Elasticitate și tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziție perfectă în șurub și „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un **cod de culoare** și o protecție atractivă **împotriva ruginii**.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

**Standard:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Oțel special foarte rezistent, de duritate maximă și tenacitate deosebită.

**Descriere tehnică**

Grosimea tăișului	0,6 mm
Lățimea lamei	4 mm
Lungimea totală	25 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	PrecisionBits
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Sculă cu biți

