

HALDER**Ciocan fără recul cu coadă din țeavă de oțel, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754900 40
GTIN	4030618301707
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din țeavă de oțel cu mâner din cauciuc rezistent la uleiuri.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Descriere tehnică

Lungimea totală	300 mm
Greutate	0,805 kg
Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Materialul cozii	Țeavă de oțel
Ø cap ciocan	40 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	115 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT

Suprafață	Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 40 mm	754910 40
--	-----------