

**Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754800 60
GTIN	7610733087129
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă în fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutatei din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

**Descriere tehnică**

Lungimea cap cu capete atașabile	120 mm
Lungimea totală	420 mm
Ø cap ciocan	60 mm
Lungimea cozii	360 mm
Greutate	1,59 kg
Materialul cozii	Fibră de sticlă
Carcasă materiale	Oțel
Serie	PB 303

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

---

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 60 mm	754730 60
Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 60 mm	754720 60