

Garant**Suport VDI, Bucșă elastică ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	319292 25
GTIN	4045197922915
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Adaptoarele cu înlocuire rapidă Cod 319285; 319286; 319289 sunt fixate prin înșurubare direct în suport. Cea mai stabilă combinație, cu lungime activă minimă.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32). Este posibilă și strângerea directă a bușelor elastice ER.

Descriere tehnică

Ø exterior d ₃	68 mm
Ø exterior d ₁	30 mm

l_2 cu bușă elastică ER	36 mm
l_2 cu adaptor de schimb	64,5 mm
x cu adaptor de schimb	116 mm
x cu bușă elastică ER	87 mm
Ø suportului de bază d_2	52 mm
Filet M	M32×1,5
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă