

Garant**Suport VDI, Bucșă elastică ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	319292 32
GTIN	4045197922922
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:****Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.**

Adaptoarele cu înlocuire rapidă Cod 319285; 319286; 319289 sunt fixate prin înșurubare direct în suport. Cea mai stabilă combinație, cu lungime activă minimă.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducție Cod 354773 (manșon Cod 313291 Ref. 25 cu reducție suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32). Este posibilă și strângerea directă a bușelor elastice ER.

Descriere tehnică

Ø exterior d ₃	83 mm
Ø exterior d ₁	40 mm

l ₂ cu buclă elastică ER	39 mm
l ₂ cu adaptor de schimb	65,7 mm
x cu adaptor de schimb	125 mm
x cu buclă elastică ER	98 mm
Filet M	M40×1,5
Ø suportului de bază d ₂	58 mm
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă