

HALDER**Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755000 40
GTIN	4030618302995
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă incasabilă din fibră de sticlă „Ultratec”.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Descriere tehnică

Materialul cozii	Coadă din 3 componente
Greutate	0,79 kg
Ø cap ciocan	40 mm
Lungimea totală	370 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	115 mm
Serie	SUPERCRAFT
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Suprafață	Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul	da

Tip produs

Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 40 mm

754910 40