



Disc de șlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oțel și INOX, Ø 125 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	565446 40
GTIN	4027497579389
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu **câmp vizual**, ce permite vizibilitatea pe piesă. Densitate foarte mare a stratului de acoperire și durabilitate bună.

Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea fină.

Descriere tehnică

Granulație	40
Descrierea formei	Înclinat cu ieșire în afară a lamelelor
Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Șlefuire vizibilă	da
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		