



## Disc de șlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oțel și INOX, Ø 125 mm, Granulație: 80



### Date comandă

Numărul de comandă	565446 80
GTIN	4027497579402
Clasa articolului	53L

### Descriere

#### Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu **câmp vizual**, ce permite vizibilitatea pe piesă. Densitate foarte mare a stratului de acoperire și durabilitate bună.

#### Aplicație:

Ideal pentru prelucrarea fină.

### Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	125 mm
Descrierea formei	Înclinat cu ieșire în afară a lamelelor
Ø găurii	22,23 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Șlefuire vizibilă	da
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		