

**HALDER****Ciocan fără recul cu coadă din țeavă de oțel, Ø cap ciocan: 60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754900 60
GTIN	4030618301738
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din țeavă de oțel cu mâner din cauciuc rezistent la uleiuri.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

**Descriere tehnică**

Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Lungimea totală	325 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	145 mm
Greutate	1,75 kg
Materialul cozii	Țeavă de oțel
Ø cap ciocan	60 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT

Suprafață	Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

---

## Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 60 mm	754910 60
--	-----------