

**Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, Ø cap ciocan: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755000 50
GTIN	4030618303008
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă incasabilă din fibră de sticlă „Ultratec”.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Descriere tehnică

Greutate	1,04 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	120 mm
Ø cap ciocan	50 mm
Materialul cozii	Coadă din 3 componente
Lungimea totală	380 mm
Serie	SUPERCRAFT
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Suprafață	Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul	da

Tip produs

Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 50 mm

754910 50