

**Clește universal de forță ERGO™, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701640 160
GTIN	7314150101863
Clasa articolului	730

**Descriere****Execuție:**

Oțel crom-vanadiu, cap și articulație cromate. Fălci subțiri, rotunjite; zimțate în interior.

Manșoane de prindere cu pereți groși, cu **arc de deschidere cu conectare și deconectare**.

Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC); recomandate și pentru coardă de pian.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Descriere tehnică**

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,8 mm
Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN ISO 5746
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional