

HALDER**Baros fără recul, Ø capului de ciocan (mm) / greutate (kg): 80/4****Date comandă**

Numărul de comandă	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistente la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului. Cu coadă din lemn Hickory.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nailon, vezi Cod 754910; pentru coadă de schimb din lemn Hickory, vezi Cod 755140.

Lungimea cap cu capete atașabile: 200 mm

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile: 80 mm

Lungimea cozii: 800 mm

Lungimea totală: 880 mm

Greutate: 4,41 kg

Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	200 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	80 mm
Ø cap ciocan	80 mm
Materialul cozii	Lemn Hickory
Greutate	4,41 kg
Lungimea totală	880 mm
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea cozii	800 mm

Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 80 mm	754910 80
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø capului de ciocan 80 mm	755140 80