

**Clește universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701800 160
GTIN	4003773040729
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Oțel crom-vanadiu. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. **Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,5 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
caracteristică electrostatică	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional