

**Clește universal de forță ERGO™, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701640 180
GTIN	7314150101870
Clasa articolului	730

Descriere**Execuție:**

Oțel crom-vanadiu, cap și articulație cromate. Fălci subțiri, rotunjite; zimțate în interior.

Manșoane de prindere cu pereți groși, cu **arc de deschidere cu conectare și deconectare**.

Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC); recomandate și pentru coardă de pian.

Standard:

DIN ISO 5746.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional