

**Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 27mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 754800 27     |
| GTIN               | 7610733087075 |
| Clasa articolului  | 73B           |

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă în fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutății din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

**Descriere tehnică**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lungimea totală                  | 290 mm          |
| Greutate                         | 0,33 kg         |
| Materialul cozii                 | Fibră de sticlă |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 90 mm           |
| Ø cap ciocan                     | 27 mm           |
| Lungimea cozii                   | 265 mm          |
| Carcasă materiale                | Oțel            |
| Serie                            | PB 303          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Utilizare material | Nailon, alb |
| Fără recul         | da          |
| Tip produs         | Ciocan      |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 27 mm   | 754720 27 |
| Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 27 mm | 754730 27 |