

**HALDER****Ciocan fără recul cu coadă Hickory, Ø cap ciocan: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755100 25
GTIN	4030618301585
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din lemn Hickory.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

**Descriere tehnică**

Materialul cozii	Lemn Hickory
Lungimea cap cu capete atașabile	105 mm
Lungimea totală	305 mm
Greutate	0,25 kg
Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Ø cap ciocan	25 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT

Siguranță coadă-carcasă	Pană de aluminiu și știft de siguranță
Suprafață	Acoperit cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Coadă de ciocan Hickory pentru Ø capului de ciocan 25 mm	755140 25
Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 25 mm	754910 25