

**Clește universal de forță, curbat izolat VDE, Lungimea totală: 190mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701950 190
GTIN	4007582007447
Clasa articolului	76B

Descriere**Execuție:**

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. Tije cu manșoane de prindere cu pereți groși **izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Execuție cotită pentru o ergonomie îmbunătățită și o vizibilitate ridicată asupra zonei de lucru.

Standard:**DIN ISO 5743****Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	190 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5743
Material	Oțel special pentru scule
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional

