



## Clește pentru instalatori cu canale, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 250 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	705200 250
GTIN	4003773043836
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Presiunea de prindere acționează numai asupra **articulației alunecătoare cu striații**, reglabilă multiplu, prin urmare fără alunecare și uzură a șuruburilor. Protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Cu autofixare pe țevi și piulițe. Cu bacuri de prindere crestate, dințate, călite prin inducție.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Standard:

#### DIN ISO 8976

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Deschidere pentru hexagon: 36 mm

Deschidere pentru țevi: 1.5/16 inch

### Descriere tehnică

Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru țevi	1.5/16 inch
Deschidere pentru hexagon	36 mm
Mâner	Manșoane din mai multe componente
Suprafață	cromat
Standard	DIN ISO 8976
Fără scântei	nu

Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori