

**Ciocan fără recul cu inserții de nylon Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754800 32
GTIN	7610733087082
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu cep de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din nylon rezistent la uzură (semidure).

Cu coadă în fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

Fără recul datorită greutății din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete atașabile de schimb, vezi Cod 754720 și 754730.

Descriere tehnică

Lungimea totală	320 mm
Ø cap ciocan	32 mm
Materialul cozii	Fibră de sticlă
Greutate	0,499 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	100 mm
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea cozii	285 mm
Serie	PB 303

Utilizare material	Nailon, alb
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylonconvex Ø cap ciocan 32 mm	754730 32
Cap atașabil de schimb din nylonplat Ø cap ciocan 32 mm	754720 32