

**Clește universal, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701600 180
GTIN	4003773034933
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC).
Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional

