

**Clește universal de forță, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701900 180
GTIN	4003773010012
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. Izolat conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional