

Garant**Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală, Momentul maxim: 3Nm****Date comandă**

Numărul de comandă

657765 3

GTIN

4045197609007

Clasa articolului

61E

Descriere**Execuție:**

Mecanismul de declanșare special, cu alunecare, **împiedică eliberarea nedorită.**

Cheie dinamometrică cu un singur braț **fără scală.** Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. **Cu clichet cu rotire liberă,** unghi de prindere = 0°.

Mâner din aluminiu simplu de mânuit și ușor, recomandat pentru aplicarea celor mai mici momente.

Avantaj:

Mecanismul fin de declanșare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanșare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranță, dar **nu depășită.**

Aplicație:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±4 % din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Momentul maxim	3 Nm
Greutate	130 g
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Intervalul momentului de torsiune	0,3 - 3 Nm
Feedback	de declanșare
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Standard	DIN EN ISO 6789
Citire comutabilă	Nm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea totală L	124 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic

Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice„ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice„SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10