

**Clește pentru instalatori Alligator® fosfatat, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	705500 300
GTIN	4003773034094
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

**Articulație introdusă** (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte.

Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	300 mm
Deschidere pentru țevi	2.3/4 inch
Deschidere pentru hexagon	60 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Denumirea producătorului	Alligator
Suprafață	negru fosfatat
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu

Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori