

Garant**Cheie dinamometrică cotită cu scală, Momentul maxim de torsiune: 10Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657735 10
GTIN	4045197684813
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, reglabilă prin intermediul scalei și cu acționare automată. **Mecanismul de declanșare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Strângere pe stânga** prin împingerea prin canalul de antrenare.

Unități de măsură: Nm

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanșării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor cu moment reglat în prealabil pentru lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±6 % din valoarea setată.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789. Capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657950.

Descriere tehnică

Greutate	300 g
Momentul maxim	10 Nm
Afișaj	analog

Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,05 Nm
Intervalul momentului de torsiune	2 - 10 Nm
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	18,3 mm
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	191,3 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [I ₁]	191,5 mm
Lungimea totală L	230 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică lungă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Funcție îndoire	da
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657630 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657630 1-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657630 1-3/8