

**Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	705800 180
GTIN	4003773022015
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire.

Fălci de prindere crestate, dințate și cu autofixare.

Clește negru fosfatat, cap lustruit. Cu **posibilitate de ajustare fină cu opritor**, prin apăsarea pe un buton cu arc.

Mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Accesorii opționale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.

Descriere tehnică

Număr de opritoare cu reglare fină	18
Lungimea totală	180 mm
Deschidere pentru țevi	1.1/2 inch
Deschidere pentru hexagon	36 mm
Mâner	striat-transversal
Denumirea producătorului	Cobra
Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit

Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Reglare rapidă	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

Accesorii

Set de piese de schimb Tip 180	705920 180
--------------------------------	------------