

Garant**Clește universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701710 180
GTIN	4045197501424
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Oțel crom-vanadiu. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. **Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu **suprafață aderentă Haptoprene.**

Standard:**DIN ISO 5746****Descriere tehnică**

Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,8 mm
caracteristică electrostatică	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional