

**Clește universal din vanadiu, fosfatat, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	703000 200
GTIN	4045197282576
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	200 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	zimțate în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC), corpul cleștelui forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	lustruit

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional