

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 4/S4mm

Date comandă

Numărul de comandă	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Înălțime de strângere L_2	3,58 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Lungime activă L_1	12 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	4,57 mm
Decalaj central L_3	2,41 mm
Lungimea totală L	65 mm
Cod ISO Suport	A04X SCLDR/LS4
Unghi de reglare κ	97 grad
Ø cozii D_s	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200