

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 5/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Lungimea totală L	65 mm
Decalaj central L ₃	2,95 mm
Lungime activă L ₁	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Mărimea plăcuței	4 mm
Înălțime de strângere L ₂	4,6 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	5,78 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Unghi de reglare κ	95 grad
Cod ISO Suport	A05X SCLDR/LS4
Ø cozii D _s	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200