

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 4/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A04X SCLDR/LS4
Lungime activă L_1	12 mm
Decalaj central L_3	2,41 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	4,57 mm
Înălțime de strângere L_2	3,58 mm
Unghi de reglare κ	97 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Mărimea plăcuței	4 mm
Lungimea totală L	65 mm
Ø cozii D_s	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200