

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	24 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Decalaj central $L_3$	4,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Cod ISO Suport	A08X SCLDR/LS4
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Lungimea totală L	76 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,05 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,49 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200