

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/S4mm


Date comandă

Numărul de comandă	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Cod ISO Suport	A08X SCLDR/LS4
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime activă L_1	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,05 mm
Decalaj central L_3	4,7 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Lungimea totală L	76 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200