

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 6/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	95 grad
Mărimea plăcuței	4 mm
Înălțime de strângere L_2	5,54 mm
Cod ISO Suport	A06X SCLDR/LS4
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Decalaj central L_3	3,73 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Lungimea totală L	65 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	6,92 mm
Lungime activă L_1	18 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200