

Garant**Cap atașabil de cheie franceză, Tip deschidere: 2-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică. Cu utilizări multiple datorită deschiderii reglabile.

Atenție: Este necesară reglarea valorii fixe la cheia dinamometrică (valoare de reglare modificată).

Avantaj:

La reglarea deschiderii **nu trebuie să se ajusteze măsura fixă.**

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

Descriere tehnică

Lățime b	71,8 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Înălțime h	16,9 mm
Deschiderea	3/16 – 1.3/16 inch
Deschiderea	5 - 30 mm
Distanța între axe S	74,4 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Tip produs	Cap de cheie fixă atașabil