



Clește pentru instalatori cu canale, cromat, Lungimea totală: 125 mm



Date comandă

Numărul de comandă	705000 125
GTIN	4003773050490
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Presiunea de prindere acționează numai asupra **articulației alunecătoare cu striții**, reglabilă multiplu, prin urmare fără alunecare și uzură a șuruburilor. Protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Cu autofixare pe țevi și piulițe. Cu bacuri de prindere crestate, dințate, călite prin inducție.

Clește cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Deschidere pentru hexagon: 14 mm

Deschidere pentru țevi: 11/16 inch

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Deschidere pentru țevi	11/16 inch
Deschidere pentru hexagon	14 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Suprafață	cromat
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu

Fără scântei	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

Accesorii

Set de scule electrice, 118 buc. fără trusă	680405
Set de scule electrice, 118 buc. cu valiză de scule din aluminiu	680400