



## Clește pentru instalatori Alligator® Izolat VDE prin imersie, Lungimea totală: 250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	705730 250
GTIN	4003773019343
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

**Articulație introdusă** (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte. **Izolată conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Clește cromat, mânere izolate prin imersie.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru țevi	2 inch
Deschidere pentru hexagon	46 mm
Mâner	izolat prin imersie
Denumirea producătorului	Alligator
Suprafață	cromat
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Ajustare fină cu opritor	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori