



Clește pentru instalatori Cobra® QuickSet fosfatat cu reglare rapidă, Lungimea totală: 250mm



Date comandă

Numărul de comandă	705850 250
GTIN	4003773072775
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire.

Fălci de prindere crestate, dințate și cu autofixare.

Clește negru fosfatat, cap lustruit.

Mânere îmbrăcate în plastic.

Reglare rapidă suplimentară în funcție de piesa prinsă chiar și fără apăsarea butonului. Cu **posibilitate de ajustare fină cu opritor**, prin apăsarea pe un buton cu arc.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Accesorii opționale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.

Descriere tehnică

Număr de opritoare cu reglare fină	25
Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru țevi	2 inch
Deschidere pentru hexagon	46 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Denumirea producătorului	Cobra QuickSet

Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Standard	DIN ISO 8976
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Reglare rapidă	da
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori