

**Garant****Suporți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	148200 5
GTIN	4045197923981
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Pentru solicitări **puternice** și **utilizări precise**. Toate dimensiunile cu **corp de bază forjat de înaltă calitate din oțel** și bacuri fixe încorporate. **Fiolă rotundă** pentru o plasare dreaptă.

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 7 - 20 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M12 – M33

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 9 - 26 mm

Lungimea totală: 700 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	9 - 26 mm
Capacitate □	7 - 20 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M12 – M33
Lungimea totală	700 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod