

Garant**Suporți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	148200 3
GTIN	4045197923967
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Pentru solicitări **puternice** și **utilizări precise**. Toate dimensiunile cu **corp de bază forjat de înaltă calitate din oțel** și bacuri fixe încorporate. **Fiolă rotundă** pentru o plasare dreaptă.

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 4,9 - 12 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M5 – M20

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 6,5 - 15 mm

Lungimea totală: 370 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	6,5 - 15 mm
Capacitate □	4,9 - 12 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M5 – M20
Lungimea totală	370 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod