

Garant**Suporți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 1.1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Pentru solicitări **puternice** și **utilizări precise**. Toate dimensiunile cu **corp de bază forjat de înaltă calitate din oțel** și bacuri fixe încorporate. **Fiolă rotundă** pentru o plasare dreaptă.

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 2 - 8 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M1 – M12

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Lungimea totală: 175 mm

Descriere tehnică

Pentru tarozi de mână DIN 352	M1 – M12
Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Lungimea totală	175 mm
Capacitate □	2 - 8 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod