



## Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru, Lungimea totală: 180 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	706000 180
GTIN	4045197439536
Clasa articolului	71B

### Descriere

#### Execuție:

Articulație introdusă (= ghidaj dublu) cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire.

**Ajustare fină cu opritor** prin buton cu arc. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare.

Suprafață fosfatată cu mangan, dantură rectificată. Mânere cu formă ergonomică cu protecție antialunecare din plastic.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Deschidere pentru hexagon: 28 mm

Deschidere pentru țevi: 1 inch

Număr de opritoare cu reglare fină: 10

### Descriere tehnică

Număr de opritoare cu reglare fină	10
Lungimea totală	180 mm
Deschidere pentru țevi	1 inch
Deschidere pentru hexagon	28 mm
Mâner	material plastic antialunecare
Suprafață	fosfatat cu mangan, fălci rectificate
Standard	DIN ISO 8976

Model de	fălci de prindere crestate, dințate
Mâner	material plastic antialunecare
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță
Fără scântei	nu
Ajustare fină cu opritor	da
Autofixare	da
Protecție prindere	da