



Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior „Stainless”, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 675490 1/25 |
| GTIN | 4013288110985 |
| Clasa articolului | 63H |

Descriere

Execuție:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înșurubare. Oțel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin înghețare în vid.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu șliț în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oțel superior inoxidabil.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Mărimea fantei în cruce | 1 |
| Lungimea totală | 25 mm |
| Coadă hexagonală pentru biți | C 6,3 |
| Denumirea producătorului | 3851/1 TS PH |
| Standard | DIN ISO 1173 |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |

Tip produs

Sculă cu biți