



Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior „Stainless”, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 3/25mm



Date comandă

Numărul de comandă	675492 3/25
GTIN	4013288111036
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000 – 675050.

Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înșurubare. Oțel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin înghețare în vid.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu șliț în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oțel superior inoxidabil.

Descriere tehnică

Mărimea fantei în cruce	3
Lungimea totală	25 mm
Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Denumirea producătorului	3855/1 TS PZ
Standard	DIN ISO 1173
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv

Tip produs

Sculă cu biți