

**Clește de îndoit sârmă, Lungimea totală: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	707910 230
GTIN	4018754094677
Clasa articolului	73A

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui forjat în matriță. Bacuri de prindere striate în interior. Bacuri de tăiere călite ulterior prin inducție. **Bacuri teșite frontal la 40°.**

Aplicație:

Pentru rotirea sârmelor de siguranță (consultați imaginea); prin re poziționare se poate prelucra orice lungime a sârmei. Pentru Ø sârmei până la cca. 1,6 mm. Pentru rotire la dreapta și la stânga, cu readucere automată.

Material:

Oțel special; brunat respectiv vopsit, cap șlefuit.

Descriere tehnică

Forma bacurilor	teșit la 40°
Pentru Ø sârmă	<1,6 mm
Lungimea totală	230 mm
Proprietate bacuri	Fălci de tăiere călite ulterior prin inducție
Model de	Fălci de prindere striate în interior
Material	Oțel special
Suprafață	brunat respectiv vopsit, capul cu luciu metalic
Tip produs	Clește pentru siguranțe din sârmă

