



## Capăt de cheie inelară deschisă, atașabil, Tip deschidere a cheii: 1-19mm



### Date comandă

Numărul de comandă	657910 1-19
GTIN	4018754034420
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

#### Date de utilizare:

##### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Lățime b	34 mm
Înălțime h	15 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Serie	733/10
Distanța între axe S	17,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Funcție clichet	nu
Tip produs	Cap de cheie inelară