



Cap atașabil sudat, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	657950 2
GTIN	4018754034604
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor de producție proprie, de ex. chei speciale cotite. În funcție de lungimea porțiunii sudate, trebuie să se regleze o valoare corectată pe scală.

Adaptat pentru :

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Sculă interschimbabilă: Capete atașabile

Lungime L: 12 mm

Înălțime h: 11 mm

Pătrat de sudare: 11×25 mm

Distanța între axe S: 12 mm

Pătrat pentru cuplare: 14×18 mm

Descriere tehnică

Lungime L	12 mm
-----------	-------

Înălțime h	11 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Pătrat de sudare	11×25 mm
Serie	737/40
Distanța între axe S	12 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Tip produs	Cap atașabil sudat