

HOLEX**Clește greu pentru tăiat, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 706615 160 |
| GTIN | 4045197609526 |
| Clasa articolului | 72B |

Descriere**Execuție:**

Model solid, rezistent la uzură. Clește negru, fosfatat, cap rectificat.

Standard:

DIN ISO 9243

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la | 1,8 mm |
| Lungimea totală | 160 mm |
| Standard | DIN ISO 9243 |
| Material | Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei |
| Suprafață | negru fosfatat, capul lustruit |
| Tip produs | Clește de tăiat sârmă |