

**KANON****Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 3cNm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 658800 3      |
| GTIN               | 4582126965389 |
| Clasa articolului  | 66F           |

**Descriere****Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

**Aplicație:**

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Notă:**

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

**Descriere tehnică**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Greutate                          | 290 g       |
| Momentul maxim                    | 3 cNm       |
| Capacitate de strângere           | 1 - 6,5 mm  |
| Ø                                 | 43 mm       |
| Intervalul momentului de torsiune | 0,4 - 3 cNm |
| Intervalul momentului de torsiune | 4 - 30 mNm  |
| Feedback                          | de indicare |

|   |   |
|---|---|
| Ajustabilitatea valorii de declanșare             | nu este reglabil                          |
| Setarea valorii de declanșare                     | Indicator mobil                           |
| Lungimea totală L                                 | 106 mm                                    |
| Serie   | SGK                                       |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune =                  | 0,5 mNm                                   |
| Standard  | DIN EN ISO 6789                           |
| Procedeu de măsurare                              | Moment                                    |
| Afișaj  | analog                                    |
| Semnal de declanșare                              | optic                                     |
| Formă de conectare                                | Mandrină de prindere cu 3 fălci           |
| Citire comutabilă                                 | Nm  |
| Calibrarea  | O3  |
| Direcția de strângere                             | Strângere la dreapta și la stânga         |
| Certificat de verificare                          | Certificat de etalonare al producătorului |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 %                                      |
| Datele pot fi protocolate                         | nu  |
| Tehnică de măsurare                               | mecanic                                   |
| Tip produs  | Cheie dinamometrică                       |