

**KANON**
**Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 6cNm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	658800 6
GTIN	4582126965396
Clasa articolului	66F

**Descriere**
**Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

**Aplicație:**

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Notă:**

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

**Descriere tehnică**

Momentul maxim	6 cNm
Ø	43 mm
Capacitate de strângere	1 - 6,5 mm
Greutate	290 g
Intervalul momentului de torsiune	0,5 - 6 cNm
Intervalul momentului de torsiune	5 - 60 mNm
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil

Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Feedback	de indicare
Afișaj	analog
Standard	DIN EN ISO 6789
Semnal de declanșare	optic
Serie	SGK
Lungimea totală L	106 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 mNm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică