



## Cap de cheie atașabil pentru clichet, Tip deschidere a cheii: 2-21 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

**Clichet inelar** cotit în adâncime, reversibil. Rază de lucru de 9°.

#### Avantaj:

Lucru cu clichet în locuri extrem de greu accesibile.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

$L$  = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

#### Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

Deschiderea cheii	21 mm
Lungime L	81 mm
Lățime b	40 mm
Înălțime h	14,3 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Distanța între axe S	36 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Clichet reversibil	da
Unelte cu funcție de clichet	da
Tip produs	Cap atașabil pentru cheie inelară cu clichet